

Funda antiestática ESD

Ficha Técnica

soluciones
electrostáticas

Descripción

Funda disipativa electrostática para transformar el asiento de sillas convencionales en sillas antiestáticas o "retapizar" asientos de sillas antiestáticas desgarrados. Idóneo para zonas EPA y oficinas. Su cinta elástica permite adaptarla a asientos de distintas dimensiones. El tejido es sobrio, de color negro, ignífugo y es muy resistente al desgaste.

No precisa de toma de tierra.

Modo de instalación

- Coloque la funda alrededor del asiento tal como muestra la ilustración
- Oriente la funda de modo que el sistema de ajuste quede en la parte posterior
- Tire de su cinta para que ésta quede correctamente ajustada
- Conecte el cable al broche que encontrará en la parte posterior
- Puede conectar la pinza cocodrilo a un punto metálico del chasis de la silla, o en su defecto, monte una abrazadera alrededor del cilindro de la silla y aprisione entre ella y el cilindro el terminal banana del cable. Éste actuará como masa electrostática



Características

Densidad del tejido	530 gr/m²
Dimensiones funda asiento	51 × 51 cm
Color	Negro
Rsup. Del tejido CEI 61340-5-1	$0,5 < R < 0,8 \text{ M}\Omega$
Tiempo de relajación de la carga	<0,5 s
Resistencia a masa CEI 61340-5-1	1 Megaohmio
Tejido ignífugo	CSE RF 1/75/A Class 1 Unflammable CSE RF/3/77
Composición	Composición especial para evitar la lipoatrofia semicircular Compuesta en un 93% de lana y otras fibras
Limpieza	En seco No utilizar productos muy agresivos



Vista frontal



Vista cenital



Vista inferior

Código	Descripción
616.11250	Funda para silla ESD 51×51 cm